

**Klippon TB (Terminal Box)  
TPSDHA KTB 130X50 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Integrál, bővít és testre szab:****Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB ház sorozat konzisztens szerkezetű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Adattábla tartók**

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz .

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TPSDHA KTB 130X50 S2 R                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1283450000</a>                                                                                                                                            |
| Verzió         | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118073621                                                                                                                                                         |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                                               |

**Klippon TB (Terminal Box)  
TPSDHA KTB 130X50 S2 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 171 mm  | Szélesség (coll) | 6,732 inch |
| Magasság    | 50 mm   | Magasság (coll)  | 1,969 inch |
| Mélység     | 16,5 mm | Mélység (coll)   | 0,65 inch  |
| Nettó tömeg | 80 g    |                  |            |

**Tartozékok általános információi**

|                  |                          |                |      |
|------------------|--------------------------|----------------|------|
| Anyag            | 1.4301 rozsdamentes acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | Tükröpolírozott          |                |      |

**Általános információ**

|                  |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagvastagság   | 1 mm            | Anyag                          | 1.4301 rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Felületi minőség |                 | Megjegyzés: védettségi osztály | Az elem tetszőleges pozícióban rögzíthető a fedélén a ház tömített részét is beleértve. A fedél tömítése azonban nem károsodhat. A 100%-os tömítés érdekében az összeszerelést 1252190000 TPSD FIXING SET KTB rögzítőanyaggal kell végezni. Az adattábla külön csatlakoztatható az adattáblatartóra. A szereléshez 1285200000 SD FIXING SET rögzítőanyag használata javasolt. |
|                  | Tükröpolírozott |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000317    | ETIM 6.0   | EC002626    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-67 | eClass 7.1 | 27-18-92-67 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-67 | eClass 9.0 | 27-18-28-16 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |