

**Készülékjelölők  
SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Service Pack egy perforált lapokon előnyomtatott szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek feliratozásához használható átfogó megoldás rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1707350005</a>                          |
| Verzió         | Készülékjelölők, Készülékjelölők, 16 x 16 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190925352                                       |
| Menny.         | 1 Stück                                             |

**Készülékjelölők**  
**SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 16 mm   | Szélesség (coll) | 0,63 inch  |
| Magasság    | 16 mm   | Magasság (coll)  | 0,63 inch  |
| Mélység     | 0,08 mm | Mélység (coll)   | 0,003 inch |
| Nettó tömeg | 35,2 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |                      |                                         |                          |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Anyag                        | akrilbevonatú szövet | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                        |
| Laponkénti jelölőszám        | 20                   | Number of markers per packaging unit    | 200                      |
| Nyomtatott karakterek        | Szimbólumok          | Nyomtatás                               | FÖLDELÉS                 |
| Nyomtatás színe              | fekete               | Ragasztóanyag                           | Állandó, akril kopolimer |
| Szélesség                    | 16 mm                | Szín                                    | sárga                    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -45...80 °C          |                                         |                          |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|------------------|-----------------------------------------------|