

**Rozsdamentes acél jelölők**  
**WSM TOOL MANUELL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



A kábelkötegelő szerszámot kompakt eszközök, amelyek egy lépésbe rögzítik a kábelt és levágják a felesleges kötözőt

**Általános rendelési adatok**

Típus	WSM TOOL MANUELL
Rendelési szám	<a href="#">1774480000</a>
Verzió	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 210 x 220 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149278
Menny.	1 Stück

**Rozsdamentes acél jelölők**  
**WSM TOOL MANUELL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	220 mm	Szélesség (coll)	8,661 inch
Magasság	210 mm	Magasság (coll)	8,268 inch
Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Tömeg	633 g	Nettó tömeg	472 g

**Szerelőanyagok**

Max. kábelkötő szélesség	4,6 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C
--------------------------	--------	------------------------------------	--------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000453	ETIM 4.0	EC000453
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-14-92-07
eClass 8.1	27-14-92-07	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap**

**Rozsdamentes acél jelölők  
WSM TOOL MANUELL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

