

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az M12 elosztók különböző változatokban kaphatók. A 4, 6 vagy 8 M12 csatlakozóhely 4- vagy 5-pólusos kialakítású. A csoportkimenet fix kábeles kialakítású, kupakos változat felhasználói, vagy M23 csatlakoztatáshoz Különleges változatok is kaphatók. Például, kínálunk 1-1 elosztót bármilyen csatlakozástípushoz, vagy Ex Zone 1 robbanásveszélyes területre engedélyezett elosztókat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M
Rendelési szám	1791452000
Verzió	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, Kupakos változat, 20 m, Nem
GTIN (EAN)	4032248221165
Menny.	1 Stück

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	2 012 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-
-------------------	---

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Tömszelencék	M 20	Elosztó kimenet	Kupakos változat
--------------	------	-----------------	------------------

Electrical data

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	4 A
--	-----

General technical data

Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
LED	Nem		

Material data

Elosztó anyaga	Műanyag	Érintkező anyaga	CuZn
----------------	---------	------------------	------

Technical data cable

Kábelhossz	20 m	Pólusszám	4
------------	------	-----------	---

Besorolások

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 9:31:48 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.