

**CableLine
CLI R 1-3 BL/WS N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsonvek és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 1-3 BL/WS N
Rendelési szám	0572901746
Verzió	CableLine, Rögzítőtüske, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248456666
Menny.	10 Stück

**CableLine
CLI R 1-3 BL/WS N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	2,5 g		

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Nyomatott karakterek	Nagybetűk	Nyomatás	N
Nyomatás módja	hő-dombornyomás	Nyomatás színe	fehér
Nyomatás tájolása	vízszintes	Nyomatás típusa	Standard
Szám tüsként	25	Szélesség	4,2 mm
Szín	kék	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	MultiPack	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	2.5 - 5 mm
Vezeték külső átmérő, max.	5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Product Change Notification	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Tervezési adatok	WSCAD

Adatlap

**CableLine
CLI R 1-3 BL/WS N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

