

**THM
THM WO 51/36 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 51/36 WS
Rendelési szám	1934190000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 7.6 mm, 50.8 x 36 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248590322
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM WO 51/36 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1,417 inch
Magasság	50,8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	328 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Címkemező mérete	12,7 x 50,8 mm	Halogén	Nem
Nyomtatás típusa	üres	Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	1 000	Szélesség	36 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	4 - 7,6 mm
Vezeték külső átmérő, max.	7,6 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	400 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

THM
THM WO 51/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

