

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelezőket a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

Rendelésre álló egység	2012-09-15
Típus	BG GHDE 10P REG
Rendelési szám	8000007627
Verzió	Házak, IP54, Polikarbonát, GF 10
GTIN (EAN)	4050118116403
Menny.	1 Stück

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	715 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	40 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...40 °C		

Általános információk #96 csatlakozók

UL 94 éghetőségi osztály	5VA
--------------------------	-----

Általános specifikációk

Halogén	Nem	Szigetelőanyag	Polikarbonát, GF 10
Szilikon	Nem	Védelmi osztály	IP54
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	5VA
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos csavarok, PZ2	Fedélcsavarok nyomatéka	2 Nm

Műszaki adatok a berendezés telepítéséhez

Beépített teljesítményvesztés	Lásd tervezési segédletek	Felhajtható fedél anyaga	Áttetsző
Felhajtható fedél, szigetelőanyag	Polikarbonát	Telepíthető REG-modulok (18 mm) max. száma	6

Besorolások

ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-14-98-90	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [FieldPower](#)

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

