

**Présszerszám  
HTX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok optikai kábel  
csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	HTX LWL
Rendelési szám	<a href="#">9011360000</a>
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás, Kerek krimpelés
GTIN (EAN)	4008190151249
Menny.	1 Stück

**Présszerszám  
HTX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	415 g	Nettó tömeg	415,08 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Műszaki adatok**

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás, Kerek krimpelés	Hatszög AF (A)	3,15 mm
Hatszögkulcs laptáv (A 2)	4,85 mm	Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	6 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	6 mm		

**Érintkező leírása**

Érintkező típusa	Optikai vezeték-csatlakozó
------------------	----------------------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------

**Présszerszám  
HTX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

