

**Présszerszám
HTF 28**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és
lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy
hengerelt krimpelő karommal**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	HTF 28
Rendelési szám	9013090000
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.1mm ² , 1mm ² , B-krimp
GTIN (EAN)	4008190129439
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
HTF 28**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Tömeg	438 g	Nettó tömeg	449,98 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,1 mm ²	Krimpelési típus/profil	B-krimp
1. krimpelő profil, max.	0,25 mm ²	2. krimpelő profil, min.	0,25 mm ²
2. krimpelő profil, max.	0,5 mm ²	3. krimpelő profil, min.	0,6 mm ²
3. krimpelő profil, max.	1 mm ²		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely	Krimpelési tartomány, min.	0,1 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	1 mm ²	Dugó szélesség	2,8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN

Présszerszám HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

