

**Ipari Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PI-SCRJ-POF
Rendelési szám	<a href="#">1067410000</a>
Verzió	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	18,7 g
-------------	--------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános adatok**

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Krimp
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, PA	Konfiguráció	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Szín	Egyéb	Védelmi osztály	IP67 házzal
Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ipari Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Méretrajz**