


## ClipCard CC 15/49 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően, a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet PRO, az MCP Plus plotter, MCP Basis és MC-Mobilo.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

Típus	CC 15/49 MC NE GE
Rendelési szám	<a href="#">1076970000</a>
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 49 mm, CC-H 15/49 tartó, sárga
GTIN (EAN)	4032248835515
Menny.	40 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">1324380000</a>

**ClipCard  
CC 15/49 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1,929 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	2,825 g		

**Általános adatok**

Alkalmazás/gyártó	CC-H 15/49 tartó	Anyag	Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Berendezés	Szélesség	49 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap**

**ClipCard  
CC 15/49 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

