

**Tartozékok  
CASS OR CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | CASS OR CST                |
| Rendelési szám | <a href="#">9032200000</a> |
| Verzió         | Tartozékok, Késkazetta     |
| GTIN (EAN)     | 4008190198169              |
| Menny.         | 1 Stück                    |

**Tartozékok  
CASS OR CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Szélesség | 40 mm | Szélesség (coll) | 1,575 inch |
| Magasság  | 10 mm | Magasság (coll)  | 0,394 inch |
| Mélység   | 20 mm | Mélység (coll)   | 0,787 inch |
| Tömeg     | 7 g   | Nettó tömeg      | 4,1 g      |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

|                      |              |                      |        |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|
| B csupaszolási méret | 8 mm         | C csupaszolási méret | 3,7 mm |
| Szín                 | narancssárga |                      |        |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001509    | ETIM 6.0   | EC001509    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 |            |             |