

**ClipCard  
CC 15/27 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően, a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet PRO, az MCP Plus plotter, MCP Basis és MC-Mobilo.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus                 | CC 15/27 MC NE GR                                               |
| Rendelési szám        | <a href="#">1079550000</a>                                      |
| Verzió                | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 27 mm, CC-H 15/27 tartó, szürke |
| GTIN (EAN)            | 4032248841110                                                   |
| Menny.                | 80 Stück                                                        |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                      |

**ClipCard  
CC 15/27 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 27 mm   | Szélesség (coll) | 1,063 inch |
| Magasság    | 15 mm   | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Mélység     | 1 mm    | Mélység (coll)   | 0,039 inch |
| Nettó tömeg | 1,375 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                                         |                  |                          |             |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Alkalmazás/gyártó                       | CC-H 15/27 tartó | Anyag                    | Poliamid 66 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 8                | Halogén                  | Nem         |
| Javasolt iparágak                       | Berendezés       | Szélesség                | 27 mm       |
| Szín                                    | szürke           | UL 94 éghetőségi osztály | V-2         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C     |                          |             |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

**ClipCard  
CC 15/27 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

