

**Vágószerszámok  
KT 80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.  
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.  
Egyszerű használat az optimális erőkarok és az átgondolt  
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KT 80
Rendelési szám	<a href="#">9202080000</a>
Verzió	Vágószerszámok ,Körkábel csupaszó
GTIN (EAN)	4032248482313
Menny.	1 Stück

**Vágószerszámok  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	675 mm	Szélesség (coll)	26,575 inch
Magasság	175 mm	Magasság (coll)	6,89 inch
Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Tömeg	3 240 g	Nettó tömeg	3 500 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Változat Egykezes mechanikus

**Vágószerszámok**

Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	80 mm	Alumínium szektorkábel	4 x 240 SE
Többes alumínium kábel, max (mm <sup>2</sup> )	1 000 mm <sup>2</sup>	Többes alumínium kábel, max. (kcmil)	2 000 kcmil
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	630 mm <sup>2</sup>	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	1 260 kcmil
Vörösréz kábel - többes, max.	630 mm <sup>2</sup>	Vörösréz kábel - többes, max. (kcmil)	1 260 kcmil
Vörösréz kábel, max. átmérő	80 mm	Vörösréz szektorkábel	3 x 240 SM

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**




Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

## Vágószerszámok KT 80

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rajzok

### Felhasználási példa

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 1000 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 630 mm<sup>2</sup>

