RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Ipari környezetben rendkívül fontos a javítási munkálatok gyors, egyszerű és megbízható elvégzése. A komponensek cseréje során véletlenül elhajlított reléérintkezők gyakran okoznak meghibásodást, amelynek okát aztán rendkívül nehéz megtalálni. Mivel az alkatrészek gyakorlati kezelése is rendkívül fontos szempont, DRI-reléink kiemelkedő erősségű dugóérintkezőt kaptak, amely garantálja a gyors és biztonságos felszerelést. A végállásban reteszelhető ellenőrzőgomb szerszámok használata nélkül működtethető. A világosan látható, LED-es megvilágítású állapotjelző révén egy pillantással leolvasható a berendezés állapota.
A DRI-relék a szekrény első felszerelése és a gép- és üzemtervezési szektorban végzett későbbi javítások során is optimális csatlakoztatási megoldást kínálnak a szűk helyekre.

Általános rendelési adatok

Típus	SRC-I QV S
Rendelési szám	1132070000
Verzió	RIDERSERIES RCI, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248912087
Menny.	10 Stück

RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	6,6 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Cross-connection data

Rated current	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Keresztkötött kapcsok száma	8	Osztás, mm (P)	15,2 mm
Változat	can be cut to length		

Csatlakozási adatok

Osztás, mm (P)	15,2 mm

Általános adatok

Változat	can be cut to length	Szín	fehér

Besorolások

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

RIDERSERIES RCI
SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rajzok

Felhasználási példa



A keresztösszekötőket csatlakoztassa a kábelcsatlakozókba

Felhasználási példa



A keresztösszekötő a szomszédos alapnak ugyanarra a csatlakozójára hidal át