

**Szerszámok  
IE-CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A kék késkazettával ellátott CST a lehető legjobb csupaszolást eredményezi.  
A kék kétlépcsős késkazetta különösen alkalmas Ethernet-kábelekhez. Használatával időt takaríthat meg és optimális csupaszolást végezhet.

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-CST
Rendelési szám	<a href="#">9204350000</a>
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok, Koaxiális adat és kerek kábelek
GTIN (EAN)	4032248653072
Menny.	1 Stück

**Szerszámok  
IE-CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1,024 inch
Tömeg	85 g	Nettó tömeg	63,08 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Kábel típus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	8 mm
Min. vezetékátmérő	2,5 mm		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Termékinformáció**

Termékinformáció IE-CST including blade cassette (9032020000), adjusted to Weidmüller Ethernet cable.

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

## Szerszámok IE-CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)

## Rajzok

