

**VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz)  
VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség  
osztály megőrzéséhez

**Általános rendelési adatok**

Típus	VP M63 EXE MS
Rendelési szám	<a href="#">1210950000</a>
Verzió	VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz), Záródugók, M 63, 19 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248991976
Menny.	5 Stück

**VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz)  
VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	26 mm	Hossz, inch	1,024 inch
Nettó tömeg	350,2 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Tanúsítványszámok - kábeltömszelence**

Azonosítás	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
------------	-----------------------------------	---	----------------------

**Általános információk**

AF 1. méret	70 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	67 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	33,5 Nm
Külső menet	M 63	Menet hossza	19 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Védelmi osztály	IP54, IP64, IP68	Zárt anya nyomatéka, max.	20,1 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	13,4 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12	eClass 8.1	27-14-91-12
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz)  
VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**