

**TBF (polyester empty enclosure)
MP TBF 37/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocs sín és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék. A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	MP TBF 37/30
Rendelési szám	9502740000
Verzió	TBF (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 319 mm, Szélesség: 249 mm, Mélység: 2 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, ezüst
GTIN (EAN)	4032248025480
Menny.	1 Stück

**TBF (polyester empty enclosure)
MP TBF 37/30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	249 mm	Szélesség (coll)	9,803 inch
Magasság	319 mm	Magasság (coll)	12,559 inch
Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	1 162 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	2 mm
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

Általános információ

Anyagvastagság	2 mm	Anyag	Horganyzott acéllemez
----------------	------	-------	-----------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD