

**Tartozékok  
G 20/0.20A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

**Általános rendelési adatok**

Típus	G 20/0.20A/F
Rendelési szám	<a href="#">043040000</a>
Verzió	Aktív komponensek, Biztosíték
GTIN (EAN)	4008190152383
Menny.	10 Stück

**Tartozékok  
G 20/0.20A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0,787 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,88 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Anyag adatok**

Szín	Világosszürke
------	---------------

**Rendszer specifikációk**

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

**Biztosítóbetétek**

Feszültségésés	290 mV	Jellemzők	gyors működésű
Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA	Olvadási integrál	0,04 A <sup>2</sup> s
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 20	Szín	Világosszürke
Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	0,2 W	Változat	Biztosíték-tartozék
Áram	0,2 A		

**Névleges adatok**

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	0,2 A
---------------------	-------	---------------	-------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>