

**Tartozékok
SCT 4,6/266C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A WeidSteel acél kábelkötők széles választékát kínálja szélsőséges körülményekhez, pl. magas hőmérsékletekhez vagy erős kémiai hatásokhoz.

- nemesacél, AISI 304
- a szabadalmaztatott zár egyszerű és biztonságos felszerelést garantál,
- a szabadalmaztatott kerekített élek csökkentik a sérülésveszélyt,
- kültéri használatra ideális,
- ellenáll a sugárzásnak és a korróziónak,
- antimágneses,
- hornyok nélkül, így a szigetelés nem károsodik.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Típus | SCT 4,6/266C |
| Rendelési szám | 1699900000 |
| Verzió | Tartozékok, Kábelkötők, x 4.6445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 |
| Menny. | 100 Stück |

Tartozékok
SCT 4,6/266C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 4,6 mm | Szélesség (coll) | 0,181 inch |
| Magasság | 266 mm | Magasság (coll) | 10,472 inch |
| Mélység | 0,25 mm | Mélység (coll) | 0,01 inch |
| Nettó tömeg | 2,8 g | | |

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|
| Anyag | 1.4301 rozsdamentes acél | Kábelátmérő, max. | 69 mm |
| Szakítószilárdság | 445 N | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 538 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -80 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000046 | ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 | ETIM 6.0 | EC000046 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 6.2 | 27-14-07-02 | eClass 7.1 | 27-14-11-37 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-37 | eClass 9.0 | 27-14-07-02 |
| eClass 9.1 | 27-14-07-02 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tervezési adatok | EPLAN_WSCAD |
|------------------|-----------------------------|

Adatlap**Tartozékok
SCT 4,6/266C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Rajz**