

**Tartozékok
CB 290/3.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Típus	CB 290/3.5 BLACK
Rendelési szám	1720650000
Verzió	Kábelkötők, HxSZ: 290 x 3.6 mm, Poliamid 66, 130 N
GTIN (EAN)	4008190362331
Menny.	100 Stück

Tartozékok
CB 290/3.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	3,6 mm	Szélesség (coll)	0,142 inch
Magasság	290 mm	Magasság (coll)	11,417 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	1,36 g		

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Kábelátmérő, max.	80 mm
Szakítószilárdság	130 N	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [DE PI830000 160627 001](#)

Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)

Adatlap

**Tartozékok
CB 290/3.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

