

**Tartozékok
FM 6/TS35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	FM 6/TS35
Rendelési szám	0636900000
Verzió	Tartozékok, Rögzítőláb, Acél, világos felületű
GTIN (EAN)	4008190174019
Menny.	40 Stück

**Tartozékok
FM 6/TS35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Magasság	50,2 mm	Magasság (coll)	1,976 inch
Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	4,62 g		

Anyag adatok

Anyag	Acél, világos felületű	Felületi minőség	nikkelezett
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 35
----------	-------------	-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

Méretetek

Osztás, mm (P)	14 mm
----------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000483	ETIM 4.0	EC000483
ETIM 5.0	EC000483	ETIM 6.0	EC002625
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	23-15-90-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	WSCAD, EPLAN
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks