

DMC
DMC 12/27 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A DMC jelölők kapcsolóeszközök és komponensek jelöléséhez és feliratozásához használhatók. A nagy (12 x 27 mm) jelölőfelület elegendő helyet biztosít a készüléket és a funkcióját leíró információk számára. Csak egy címkeméret a 0,5 - 10 mm kábelkeresztmetszetekhez,² ezért többes vezérlőkábelekhöz és egyeres vezetékekhez is használható.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	DMC 12/27 MC NE WS
Rendelési szám	1016030000
Verzió	DMC, Készülékjelölők, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248725380
Menny.	50 Stück

DMC
DMC 12/27 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	2,28 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Nem	Szélesség	27 mm
Szín	fehér	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

DMC
DMC 12/27 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

