

**Tartozékok  
HDC DG 06B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sokféle tartozékot, beleértve a tömítéseket, kínálunk a házak velejáróiként.

A kiváló tömítési hatás miatt a lehető legjobb zárást érheti el házainkkal.

Alapos tesztelés igazolta vissza – A RockStar® vízzáró marad 50 méter mélységig. Ez lehetővé teszi, hogy Ön nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokat használjon olyan környezetekben, amelyek előzőleg fix vezetékes telepítést igényeltek.

**Általános rendelési adatok**

Típus	HDC DG 06B
Rendelési szám	<a href="#">1044610000</a>
Verzió	Tartozékok, Fröccsöntött tömítés, Védelmi osztály: Ház kivitele: Szorítós változat: Kivitel: Jóváhagyások :
GTIN (EAN)	4032248777051
Menny.	5 Stück

**Tartozékok  
HDC DG 06B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretek és tömegek**

Nettó tömeg	4,8 g
-------------	-------

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

**Verzió**

Méret	3	Tömítés	NBR
-------	---	---------	-----

**Anyag**

Szín	szürke
------	--------

**Kialakítás**

Termékcsalád	Tartozékok	Terméktípus	Fröccsöntött tömítés
--------------	------------	-------------	----------------------

**Általános adatok**

Méret	3
-------	---

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001181	ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-92		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>