


**ELS  
ELS 6/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhöz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

Típus	ELS 6/30 MC NE GE
Rendelési szám	<a href="#">1045580000</a>
Verzió	ELS, Behelyezhető jelölők, 30 x 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248779482
Menny.	80 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">1324380000</a>

**ELS**  
**ELS 6/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	1,1 g		

**Általános adatok**

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Nem	Laponkénti jelölőszám	16
Szélesség	6 mm	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

**Vezeték és kábeljelölők**

Halogén	Nem
---------	-----

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	39-12-14-00	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Adatlap**

**ELS**  
**ELS 6/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

