

**SKMU PA (műanyag ellenanya)
SKMU M40 - K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller számos kábel és huzal bevezető rendszert tart a portfóliójában: különféle műanyag, bronz és rozsdamentes acél kábel tömszelencék, IP 66, 67, 68 vagy IP69k védelességgel. A kábel tömszelencék komplett alternatívája az előszerelt kábel modulos többeres vagy többkábeles bevezető rendszer, amely egyszerűen és gyorsan illeszthető be a villamos készülékbe. Végül, de nem utoljára a Weidmüller EX tanúsított kábel tömszelencéket és kábel/huzal rendszereket kínál.

- A kábel tömszelencék műanyagból és bronzból készülnek
- EMC csavarkötések
- robbanásveszélyes területekre
- VDE, CSA és UL engedélyek

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 - K GR
Rendelési szám	1772490000
Verzió	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 40, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130238
Menny.	50 Stück

SKMU PA (műanyag ellenanya)
SKMU M40 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 8,6 g

Szélesség

Vastagság 7 mm

Általános információk

AF 1. méret	50 mm	Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Belső menet	M 40	Külső menet	M 40
Külső átmérő	57,75 mm	Menet hossza	7 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Vastagság	7 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**SKMU PA (műanyag ellenanya)
SKMU M40 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**