

**SwitchMark
SM 27/27 MC NE SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com



A kép illusztráció

Az SM egy MultiCard - jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajta található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet PRO, MCP Plus plotterrel, az MCP Basic vagy MC-Mobilo jelölőrendszerrel testre szabott címkék készíthetők.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/27 MC NE SI
Rendelési szám	1773230000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 27 x 27 mm, Tartó SwitchMark, ezüst
GTIN (EAN)	4032248139422
Menny.	60 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000
Helyettesítő termék	1079510000

**SwitchMark
SM 27/27 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0,039 inch
Nettó tömeg	1,82 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Tartó SwitchMark	Anyag	Poliamid 66
Halogén	Nem	Szélesség	27 mm
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SwitchMark SM 27/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

