

**Krimpelő érintkező
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Száloptikai kábelek garantálják az átvitelt, ami nincs kölcsönhatásban és zavarmentes.

Az új száloptikai érintkezők most már a nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokban is használhatók. Az alakjuk megfelel a bevált hagyományos rézhuzalok csatlakoztatásához használt HD csatlakozókénak. Éppen ezért beszerelhetők a HD sorozat létező csatlakozóiba, valamint alkalmasak a ConCept moduláris rendszerrel való használatra.

Még a száloptikai vezetékek és rézhuzalok összekötése is lehetséges egy közös csatlakozóban.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
Rendelési szám	1773640000
Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4032248142743
Menny.	10 Stück

**Krimpelő érintkező
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	1 g	Átmérő	3,5 mm
-------------	-----	--------	--------

Anyag

Anyag	Rézötvözet
-------	------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Csupaszolási hossz	14 mm
------------------------------	-------------------	--------------------	-------

Kialakítás

Termékcsalád	Krimpelő érintkező	Terméktípus	Krimpelhető érintkező
Típus	Hüvely	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**Krimpelő érintkező
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**