

**SwitchMark  
SM 27/27 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



A kép illusztráció

Az SM egy MultiCard - jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajta található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet PRO, MCP Plus plotterrel, az MCP Basic vagy MC-Mobilo jelölőrendszerrel testre szabott címkék készíthetők.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | SM 27/27 MC NE GR                                                    |
| Rendelési szám        | <a href="#">1079510000</a>                                           |
| Verzió                | SwitchMark, Készülékjelölők, 27 x 27 mm, Tartó<br>SwitchMark, szürke |
| GTIN (EAN)            | 4032248840663                                                        |
| Menny.                | 60 Stück                                                             |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                           |

**SwitchMark  
SM 27/27 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 27 mm | Szélesség (coll) | 1,063 inch |
| Magasság    | 27 mm | Magasság (coll)  | 1,063 inch |
| Mélység     | 1 mm  | Mélység (coll)   | 0,039 inch |
| Nettó tömeg | 1,8 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                                         |                  |                              |              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Alkalmazás/gyártó                       | Tartó SwitchMark | Anyag                        | Poliamid 66  |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 8                | Halogén                      | Nem          |
| Szélesség                               | 27 mm            | Szín                         | szürke       |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2              | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 55-12-16-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

**SwitchMark  
SM 27/27 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

