

**Ipari Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,5-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Hibrid: 10-sarkú Betétek a dugaszolható csatlakozókhoz,
1 /4 /5 /14 változat

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Típus | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 |
| Rendelési szám | 1096180000 |
| Verzió | Krimpelhető érintkező, Dugó, Hibrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 |
| Menny. | 300 Stücek |

**Ipari Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,5-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,27 g |
|-------------|--------|

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 0,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,2 mm ² |
|---|---------------------|---|---------------------|

Villamos tulajdonságok

| | |
|---------------------|------|
| Névleges feszültség | 24 V |
|---------------------|------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000018 | ETIM 4.0 | EC000018 |
| ETIM 5.0 | EC000018 | ETIM 6.0 | EC001121 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-09-90 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |

**Ipari Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,5-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Méretrajz