RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Ha szigorú igényeket támaszt a relé kombinációkkal szemben
ipari környezetekben. D-SERIES relé moduljainkat kifejezetten a kihívást jelentő ipari alkalmazásokhoz alakították ki.
Let's connect.
Sok ipari alkalmazásban 110 és 220 V közötti feszültségeket
használnak az aktuátorok vezérléséhez. 100 mA-t meghaladó terhelőárammal
ezek a nagy feszültségek ívhúzást okoznak, ami nagyon nagy kopást okoz a
reléérintkezőkön.
D-SERIES relé moduljainkat kifejezetten univerzális használatra terveztük
az ipari alkalmazások széles körében. Sokkal megbízhatóbbak
mint a hagyományos megoldások, minimalizálják a karbantartás és a
csere költségeit.
A sorozatcsatlakozós érintkezőknek, beépített ívoltó mágneseknek és kis kopású
érintkezőknek köszönhetően az ívhúzás hatékonyan elnyomásra kerül a D-SERIES termékeknél – számottevően hosszabb élettartamot eredményezve.

Általános rendelési adatok

Típus	SCM-I QV S
Rendelési szám	1132080000
Verzió	RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4032248912193
Menny.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 15:22:26 CEST

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	6,7 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-45 °C
Üzemi hőmérséklet	-45 °C...70 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C

Cross-connection data

Rated current	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Keresztkötött kapcsok száma	6	Osztás, mm (P)	27 mm
Változat	can be cut to length		

Csatlakozási adatok

Osztás, mm (P)	27 mm

Általános adatok

Változat	can be cut to length	Szín	fehér

Besorolások

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rajzok

Felhasználási példa



A keresztösszekötőket csatlakoztassa a kábelcsatlakozókba

Felhasználási példa



A keresztösszekötő a szomszédos alapnak ugyanarra a csatlakozójára hidal át