

**ClipCard
CC 85/54 04MM MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

ClipCard 04mm MC készülékjelölők MultiCard formátumban. Ezeket a különleges változatokat csavarok vagy szegecsek használatával könnyen lehet rögzíteni a mindkét oldalba fúrt 4,2 mm-es furatokkal.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	CC 85/54 04MM MC NE GR
Rendelési szám	1248510000
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, Furattal, szürke
GTIN (EAN)	4050118038668
Menny.	10 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ClipCard
CC 85/54 04MM MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	85 mm	Szélesség (coll)	3,346 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2,126 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	12 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Furattal	Anyag	Poliamid 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Berendezés	Szélesség	85 mm
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Készülékjelölők

Furatátmérő	4,2 mm	Páratartalom	≤ 60 %
-------------	--------	--------------	--------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

ClipCard CC 85/54 04MM MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



A kép illusztráció

