

**SwitchMark
SM 19/42 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az új SwitchMark jelölőket az ABB forgatható választókapcsolóinak (SM 19/42 K MC), valamint a Siemens vezérlő és jelzőkészülékeinek (SM 18/9.5 K MC) jelölésére fejlesztettük ki.

A következőkhöz alkalmas:

SM 18/9.5 K MC: Siemens 3SB típus

SM 19/42 K MC: ABB, jelölőtartó típusa ONFB72

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 19/42 K MC NE GR
Rendelési szám	1248640000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 19 x 42 mm, szürke
GTIN (EAN)	4050118038972
Menny.	40 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**SwitchMark
SM 19/42 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	3,125 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Halogén	Nem	Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag
Szélesség	42 mm	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SwitchMark SM 19/42 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa



A kép illusztráció

