

**P-sorozat  
TW PRV8 H-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsokkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

**Általános rendelési adatok**

Típus	TW PRV8 H-A
Rendelési szám	<a href="#">1314690000</a>
Verzió	P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, Nyomtatott H-A, vízszintesen
GTIN (EAN)	4050118118124
Menny.	10 Stück

**P-sorozat  
TW PRV8 H-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0,079 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4,724 inch
Mélység	59,7 mm	Mélység (coll)	2,35 inch
Nettó tömeg	9,9 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C		

**Anyag adatok**

Anyag	Polikarbonát	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Nyomatott H-A, vízszintesen	Szintek száma	8
----------	--------------------------------	---------------	---

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felpattintható	Igen
----------------	------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-33

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>

**Adatlap**

**P-sorozat  
TW PRV8 H-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

