

Csatlakozóelemek H6,0/23 ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | H6,0/23 ZH SW SV |
| Rendelési szám | 9004930000 |
| Verzió | Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete |
| GTIN (EAN) | 4008190482701 |
| Menny. | 100 Stück |
| Csomagolás | Multipack bag |

**Csatlakozóelemek
H6,0/23 ZH SW SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 23 mm | Szélesség (coll) | 0,906 inch |
| Nettó tömeg | 0,69 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|----------|------------------|
| Változat | Iker-érvéghüvely |
|----------|------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--------|
| Csupaszolási hossz | 20 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,2 mm |
| Gallér magassága (A) | 11,4 mm | Gallér szélesség (B) | 6,2 mm |
| L1, mm | 23 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,5 mm |
| Sínkód | Weidmüller | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 |
| Vezeték-keresztmetszet | 6 mm ² | Érintkező felület hossza (L2) | 12 mm |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 4,5 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |

**Csatlakozóelemek
H6,0/23 ZH SW SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

