

**kábelsaru, záróelem
LIB 1,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy
PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

Típus	LIB 1,5B25 VF
Rendelési szám	9200490000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410330
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIB 1,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	1,19 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	piros
Méret	24,5 mm	Méret (tüskehossz)	24,5 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	3,8 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**kábelsaru, záróelem
LIB 1,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**