

**kábelsaru, záróelem
LIB 2,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy
PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

Típus	LIB 2,5B25 VF
Rendelési szám	9200500000
Verzió	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410347
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
LIB 2,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Mélység	6,2 mm	Mélység (coll)	0,244 inch
Nettó tömeg	1,38 g		

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Méret	24,5 mm	Méret (tűskehossz)	24,5 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4,3 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Adatlap**kábelsaru, záróelem
LIB 2,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok