

**W-sorozat
WQV 70N/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	WQV 70N/3
Rendelési szám	9512250000
Verzió	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4008190403935
Menny.	5 Stück

**W-sorozat
WQV 70N/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	9,5 mm	Szélesség (coll)	0,374 inch
Magasság	51 mm	Magasság (coll)	2,008 inch
Mélység	18,6 mm	Mélység (coll)	0,732 inch
Nettó tömeg	44,01 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-------	-------------	------	------------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz	Tightening torque (cross-connector)	2.5...5 Nm
----------	---------------	-------------------------------------	------------

Keresztösszekötő

Keresztköötött kapcsok száma	3	Névleges áram, többpólusú	192 A
Típus	Keresztösszekötő		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------

Méretetek

Osztás, mm (P)	20,5 mm
----------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	192 A
---------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

**W-sorozat
WQV 70N/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	36042_WQV_70N-3_DXF.dxf STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks