

# Nyestriasztó

A 360°-os "ágyú" a nyest ellen!

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY - JOBB VÉDELEM -

NAGYOBB BIZTONSÁG

Biztonságos védelem a nyestek okozta kár ellen a motortérben *Ultrahang & optikai védelem* 12-24 Volt  
Első alkalommal használják hangvisszaverő rendszert egy nyestriasztó esetén.

Ezáltal lehetségessé válik a 360 fokos körkörös sugárzás. Egy piezo-hangszóró egy navimembránnal egy kúp konvex építési formában, amelynek ugyanolyan a formája és az átmérője, mint a navimembránnak. Egy teljesen meghatározott távolságban a középső tengelytől van a konvexen hajlított kúp felszerelve. Ezen elrendezés által a rendszer magas hangnyomást bocsát ki, és körbesugárzik 360 fokkal. A rendszer meghatározott időközben bekapcsol és kikapcsol. Kiegészítésként egy fehér, nagy fényerejű LED kelt bizonytalan érzést a nyestben ezen a helyen.

## SECORÖT

Electronic - rund um's Auto

### Műszaki adatok:

Helytelen polaritás ellen védett  
Ütés- és fröccsenő víz ellen védett

Egyszerű szerelés

Sugárzási szög 360°

Hangnyomás 110dB-nél nagyobb


Távolság 350 m

Csatlakozás 12V-24V

Lesugárzási irányok



Made in Germany



### Felszerelés:

Mivel a nyest riasztó egy 360°-os sugárzással rendelkezik, a beépítésnél nem kell különösebb szabályokat (beépítési hely) figyelembe venni.

A készülék kb. 12-másodperces ütemben működik.

### A készülék beépítése előtt

alapvetően egy motormosást kell végezni.

### Felerősítés:

A nyestriasztót egy csavarral kell a két rögzítő fül egyikére felcsavarozni. A

A nyestriasztót fel is lehet ragasztani.  
Ha a nyestriasztót 220 V-tal működtetik,

egyszerűen a padlóra állítható.

*Vegye figyelembe, hogy a hangszóró/hangtovábbító ne legyen letakarva, és szabad sugárzási lehetősége legyen!*

### Megjegyzés:

A nyestriasztó környékén ne dolgozzon nagynyomású tisztítóval.

### Csatlakozási változatok:

Alapvetően a PIROS kábelt a Plus-ra kell csatlakoztatni. A második kábelt a mínuszra vagy a 15-ös csipeszre csatlakoztatni.

Más módon a készüléket a szerelő készlettel 220-as háztartási áramról is lehet üzemeltetni. (nem szállítjuk vele)