

**ESG  
ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Product image**

Az analóg jelfeldolgozó termékek tartozékai:

- Zárólemezek: sorkapocs-kialakítású alkatelemekhez
- Tartókengyelek: IP6X jellelválasztók és kijelzők felszereléséhez
- Kalibráló eszközök: az analóg jelátalakítók kalibrálásához és beállításához
- MICRO interfész: közvetlen átvitel a vezérlőhöz, így minimális vezetékvezetésre van szükség
- jelölők
- Programozó adapter: PC-vel konfigurálható modulok konfigurálásához
- Keresztösszekötő
- Tápellátó modulok / tápegységek
- Opcionális csatlakozókapcsok és hidegpont-kompenzáló kapcsok

**Általános rendelési adatok**

Típus	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02
Rendelési szám	<a href="#">1082490000</a>
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér
GTIN (EAN)	4032248845330
Menny.	200 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">1324380000</a>

**ESG**  
**ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0,433 inch
Magasság	6,6 mm	Magasság (coll)	0,26 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,425 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap**

**ESG**  
**ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

