

**Tartozékok
ADS/10-1/25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza az adapterlemezeket (ADP) is.

Általános rendelési adatok

Típus	ADS/10-1/25
Rendelési szám	1666220000
Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Adapterlemez, Méret: 4, Műanyag, szürke, 4
GTIN (EAN)	4008190423261
Menny.	10 Stück

Tartozékok
ADS/10-1/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	34,5 mm	Szélesség (coll)	1,358 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2,52 inch
Rögzítési méret - szélesség	27 mm	Rögzítési méret - magasság	57 mm
Nettó tömeg	7,8 g		

Anyag

Szín	szürke	Anyag	Műanyag
------	--------	-------	---------

Kialakítás

Termékcsalád	Tartozékok	Terméktípus	Adapterlemez
--------------	------------	-------------	--------------

Általános adatok

Méret	4
-------	---

Besorolások

ETIM 3.0	EC002309	ETIM 4.0	EC002636
ETIM 5.0	EC002636	ETIM 6.0	EC002309
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-01-01
eClass 8.1	27-44-01-01	eClass 9.0	27-44-02-01
eClass 9.1	27-44-01-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD

**Tartozékok
ADS/10-1/25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok