


UEGM 40/1

Rendelési szám: 2792112

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2792112>

Elektronikaház, egy NYÁK lap számára, teljesen beültetve
oldalanként 3 db csavaros vagy 6 db lapos csatlakozóval

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 072582
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 725 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Poliamid (PA 6.6)
Szín	zöld
Méretetek / pólusok	
Hossz	79 mm

Építési magasság	85,5 mm
Szélesség	40 mm
Pólusszám	6
Raszterméret	5 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
U _N névleges feszültség	300 V
I _N névleges áram	10 A
AWG/kcmil	30-12
Indikátor1	CUL1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	5,2 W 11,2 W

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

átkötések




2820929	DB 50- 90 GY	Vezetékhíd, Szín: szürke
---------	--------------	--------------------------

Rajzok


Robbantott rajz



Méretrajz



Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;