


ME MAX 22,5 G U-U1 KMGY

Rendelési szám: 2713489

Az ábrán az elektronikaház változatai láthatók

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713489>

Elektronikaház, bal és jobb elektronikaház félből, előlapból, átlátszó fedlapból, fém tartólábból és rugóból áll, zárt elektronikaház, 4 pólusú (1 x 4 pólus), szélessége 22,5 mm, színe világosszürke

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 936136
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 686 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános	
Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	világosszürke
Méretetek / pólusok	
Hossz	99 mm

Építési magasság	114,5 mm
Szélesség	22,5 mm
Pólusszám	4

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	5,7 W 10,1 W

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
2908294	ME FE-CONTACT	Üzemi földelőérintkező köztes elemekhez.


Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria




A buszcsatlakozó érintkezőbetéteinek részletrajza


Robbantott rajz




Az ábrán a termék egyik változata (zárt készülékház) látható tartozékokkal

Méretrajz





A dugaszolható csatlakozású (MSTBO)
ME MAX U-U1 NYÁK lap méretrajza,
nézet a beültetési oldalról



A NYÁK sorkapocs csatlakozású
(MKDSO) ME MAX U-U1 NYÁK lap
méretrajza, nézet a beültetési oldalról

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;