

**SZS (recés alátét)**  
**SZS M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Rozsdamentes fogazott alátét a beszerelt kábel tömszelencék meglazulása elleni védelmére.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SZS M63
Rendelési szám	<a href="#">1736360000</a>
Verzió	SZS (recés alátét), Körmös alátétek, M 63, Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963569
Menny.	5 Stück

**SZS (recés alátét)  
SZS M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 30,6 g

**Szélesség**

Vastagság 1,9 mm

**Általános információk**

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Belső átmérő D2	64 mm
Külső menet	M 63	Külső átmérő	87 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
Vastagság	1,9 mm		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>

**Adatlap**

**SZS (recés alátét)**  
**SZS M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

