

**Húzókegyel
KLBUE CO 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	KLBUE CO 1
Rendelési szám	1753311001
Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
GTIN (EAN)	4032248064427
Menny.	10 Stück

**Húzókegyel
KLBUE CO 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	13,2 mm	Szélesség (coll)	0,52 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Mélység	32 mm	Mélység (coll)	1,26 inch
Rögzítési méret - szélesség	12 mm	Nettó tömeg	11,9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz
----------	--------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín		

Méretetek

Osztás, mm (P)	18 mm
----------------	-------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	10 mm	Kábelátmérő, min.	3 mm
-------------------	-------	-------------------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Húzókegyel
KLBUE CO 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Attestation of Conformity](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

User Documentation

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)