

## CF 1000-1,5


Rendelési szám: 1208199



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208199>

Csupaszoló- és krimpelőautomata, 100-240 V bemeneti feszültség, 0,25-4,0 mm<sup>2</sup> közötti keresztmetszetű szigetelt érvéghüvelyekhez, a DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerint, tartalmazza a 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> felszerelő készleteket (8 mm-es hüvelyhossz)

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 011341
Csomag	1
Vámtarifa	84798100
Katalógusoldal információ	Oldal 480 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.04.15



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Hossz (b)	490 mm
Magasság	390 mm
Szélesség (a)	240 mm
Levegő felhasználás préselésenként	1,2 l

Munkaütem	1,5 s
Vizsgálati szabvány	DIN 46228-4: 1990-09
Préselés	trapéz alakú

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1208212	CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6	Átszerelő készlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti szigetelt érvéghüvelyekhez, keresztmetszet-tartomány: 0,25-0,34 mm <sup>2</sup> , AWG: 24-22, csupaszolási hossz: 6 mm
1208241	CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8	Szerelőkészlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti szigetelt érvéghüvelyekhez, keresztmetszet-tartomány: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 20-14, csupaszolási hossz: 8 mm
1208270	CF 1000-TOOLKIT 4,0/10	Szerelőkészlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti szigetelt érvéghüvelyekhez, keresztmetszet-tartomány: 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 12, csupaszolási hossz: 10 mm

### Általános

1205215	CF 1000 EM	Tartozék a CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomatához, V-formájú tartalék kés a 0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszethez.
1208225	CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8	Átszerelő készlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti szigetelt érvéghüvelyekhez, keresztmetszet-tartomány: 0,25-0,34 mm <sup>2</sup> , AWG: 24-22, csupaszolási hossz: 8 mm

CF 1000-1,5 Rendelési szám: 1208199

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208199>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;