


SF-SL/PH SET VDE

Rendelési szám: 1212539

1000 V AC/
1500 V DC<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212539>

Csavarhúzó készlet, lapos/keresztthornyos-Philips Recess®, VDE szigetelésű, 6 részes, rack-kel

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 589741
Csomag	1
Vámtarifa	82054000
Katalógusoldal információ	Oldal 442 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.06.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások: GOST

Ex tanúsítások:

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205163	SZK PH2 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212602	SZS 0,6X3,5 VDE	Csavarhúzó, lapos, VDE szigetelésű, méret: 0,6x30x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212508	SZS 0,8X4,0 VDE	Csavarhúzó, lapos, VDE szigetelésű, méret: 0,8x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1209114	SZS 1,0X5,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x5,5x125 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;