

**Ipari Ethernet
IE-PS-V04P-2LC-SM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, LC betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V04P-2LC-SM-BP
Rendelési szám	1963350000
Verzió	FO-csatlakozó, 4. változat, LC-Duplex egymódusú, vezetéktörés elleni védelemmel, IP67
GTIN (EAN)	4032248651825
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-V04P-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 43,1 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	LC	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Egymódusú	Ház anyaga, betét	PBT, Cink présöntvény
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	4. változat, LC-Duplex egymódusú, vezeték törés elleni védelemmel		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-20

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 13:39:14 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Adatlap**Ipari Ethernet
IE-PS-V04P-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**