

**Ipari Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC
61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös
fémbetét, vele SC betét

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
Rendelési szám	1963440000
Verzió	FO peremes aljzat, IP67, 1. változat, SCRJ - 2*SC összekötő, Egymódusú
GTIN (EAN)	4032248645534
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	62,7 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SC	2. csatlakozás	SCRJ
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Egymódusú	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szín	Egyéb	Tömítés anyaga	NBR
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	1. változat, SCRJ - 2*SC összekötő		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok**Szerelési kivágás**

Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws