

**Ipari Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BS-V05M-RJ45-C
Rendelési szám	1963510000
Verzió	RJ45 peremes aljzat, IP67, 5. változat, összekötő, Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645602
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	61,3 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	5. változat, összekötő	Tömítés anyaga	NBR
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Kategória	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Árnyékolás	360°; körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 3 HDC 17/18 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 13:39:54 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet
IE-BS-V05M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Méretrajz